

Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 940 x 650 mm, legborden van hout, met scheidingsbeugels, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 532104



Rollcart Dossierwagen

Draagvermogen 150 kg

dossierwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 940 x 650 mm
- legborden van hout
- met scheidingsbeugels
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1150 x 940 x 650 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- 2 zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	dossierwagen	etages aantal	3 stuks
draagvermogen	150 kg	etagehoogtes mm	230/610/1000
hoogte	1150 mm	lengte laadvlak	940 mm
lengte	940 mm	breedte laadvlak	650 mm
breedte	650 mm	wagen uitrusting	3 legborden, draadgaaswanden op de kop, scheidingsbeugels
materiaal plaat	hout	banden	TPE
materiaal verwerking	gelast	wiel-ø	125 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	5 jaar
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	41 kg
kleur	lichtgrijs // RAL7035		

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs