

Tischwaage

KPZ 2E-06-5

Edelstahl

Schutzart IP 67

Industrierausführung
Einfach zu Bedienen
100 % Tarierbar
Nullstellung
Netzbetrieb
Akkubetrieb (Option)
Datenschnittstellen (Option)



Kontrollwaage mit
Signalleuchte
(Optional)



Die preiswerte, eichfähige Edelstahl Tischwaage

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!

KPZ 2E-06-5

Schutzart IP 67 EDELSTAHL Waage

Material 1.4301, für den industriellen Einsatz!



Präzise, robuste und zuverlässige EDELSTAHL Digital-Tischwaage.

Typ	Kapazität	Teilung	Anzeige	Eichfähig	Abmessungen mm	Artikel-Nr.
KPZ 2E065	6 kg	0,2 g	51E91	Nein	260 x 300	2065000623
KPZ 2E065	6 kg	2,0 g	51E91	Ja M	260 x 300	2E065000623
KPZ 2E065	15 kg	0,5 g	51E91	Nein	260 x 300	2065001523
KPZ 2E065	15 kg	5,0 g	51E91	Ja M	260 x 300	2E065001523
KPZ 2E065	30 kg	1,0 g	51E91	Nein	260 x 300	2065003023
KPZ 2E065	30 kg	10 g	51E91	Ja M	260 x 300	2E065003023

Plattform: Konstruktion komplett aus Edelstahl, mit zentraler Edelstahl – Wägezelle, IP 67. Vier höhenverstellbare gummierte Füße.

Option: Edelstahlwägezelle (IP 68) möglich



Standard Anzeige KPZ 51E-9-1

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit bedienerfreundlicher Folientastatur und LCD – Display, div. Display-Symbolanzeigen, hinterleuchtet. Arbeitstemperatur –10 ° bis +40 °C

Funktionen : Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung, bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs- / und Störungs- Filter, automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige. Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Auch andere Anzeigentypen stehen optional zur Auswahl.

Optionen / Mehrpreise (abweichende Spezifikation)	Artikel-Nr.
Anzeigen: (Optionen / Mehrpreise)	
Anzeige KPZ 51E-9 - 2, IP67, Taravoreingabe, Netto/Brutto,High/OK/LOW, 10 Speicher	206N51E92
Drucker: (Optionen / Mehrpreise) zzgl. Kosten für eine Schnittstelle	
Rollendrucker Favorit 24 PLUS zur RS 232 (für Kleinwaagen)	2034240000
Etikettendrucker und Barcodendrucker DR2 zur RS 232 der Anzeige KPZ 56E-1	1200340000
Rollendrucker DR 3-1 zur KPZ 51(E)-*, KPZ 56E-1 mit Addition,	1200351000
Druckbildgestaltung des Etikettendruckers DR2 nach Kundenwunsch	2043331000
Schnittstellen / Schaltpunkt (Option / Mehrpreis)	
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-1	123071000
Schnittstelle RS232 C zur KPZ 51E-9-2	123072000
3 Schaltpunkte zur KPZ 51E-9-2 (unterhalb – innerhalb – oberhalb)	120029002
Sonstige Optionen (Mehrpreise)	
Eichabnahme im Werk für Waagen bis 50 kg	3001003000
Eichabnahme im Werk, für Drucker	3001180000

Verpackungsdaten		
Modell	Kapazität	Verpackungs-Abmessungen / packing dimension
KPZ 2E-06-5	30kg	35 x 45 x 65 cm, 15 kg

KPZ Waagen - PREISWERT, ROBUST und GUT !!