

Rocholz Schneidständer 2000

Schnittbreite 750 mm, Für einen Rollendurchmesser von 800 mm, Höhe x Tiefe 1665 x 850 mm, Unterbau Füße

Artikelnummer: 208312



ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM



Rocholz Schneidständer 2000

Rocholz Schneidständer 2000


- Schnittbreite 750 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 800 mm
- Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klängenmesser, schneidet in beide Richtungen
- Höhe x Tiefe 1665 x 850 mm
- Traglast 100 kg
- Unterbau Füße
- Zum Aufstellen auf dem Tisch
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
- mit GS-Zeichen

Technische Details



Verpackungstyp	Schneidständer	fahrbar	nein
Verpackungsart	manuell	Unterbau	Füße
geeignet für	Papier, Pappe, Weichfolie	Material	Stahl

(Produkt/Material)		
Schnittbreite	750 mm	Oberfläche pulverbeschichtet
Rollendurchmesser	800 mm	Farbe RAL7011/RAL9005/RAL2002
Traglast	100 kg	Zertifizierung GS
Schneidvorrichtung	2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klängenmesser, schneidet in beide Richtungen	Aufstellung/Montage Tisch
Höhe	1665 mm	Gewicht 28 kg
Tiefe	850 mm	

Zubehör

208364		Meterzähler für Packtisch, Schnittbreite 750 mm
--------	---	---

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammaturn ca 80 g/m ²