

Treston Tischwagen

Traglast 150 kg, Mit 2 Etage(n),
höhenverstellbar, Ladefläche Länge
x Breite 1000 x 430 mm, Etage(n) aus
Holz, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7045 Telegrau, Mit Vollgummi-
Bereifung

Artikelnummer: 526686



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

Treston Tischwagen mit 2 verstellbaren Etagen

Tischwagen

- Traglast 150 kg
- Mit 2 Etage(n), höhenverstellbar
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite 1015 x 1100 x 535 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Schutzkante
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	nein
Traglast	150 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	1000 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	430 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Etage(n)	Holz	Bereifung	Vollgummi
Traglast Etage	50 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Schutzkante	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1015 mm	Farbe	telegrau // RAL7045
Länge	1100 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	535 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	19 kg