

Rocholz Tischabroller

Schnittbreite 750 mm, Für einen Rollendurchmesser von 220 mm, Höhe x Breite x Tiefe 310 x 834 x 220 mm

Artikelnummer: 781398



Rocholz Abroller

Tischgerät








Tischabroller

- Schnittbreite 750 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 220 mm
- Schneidvorrichtung: federnd gelagerte Abreißschiene
- Höhe x Breite x Tiefe 310 x 834 x 220 mm
- Traglast 20 kg
- Tisch
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen

Technische Details

Verpackungstyp	Schneidständer	Tiefe	220 mm
Abrollertyp	Tischabroller	Aufstellung/Montage	Tisch
Verpackungsart	manuell	fahrbar	nein
Schnittbreite	750 mm	Material	Stahl
Rollendurchmesser	220 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	20 kg	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Schneidvorrichtung	federnd gelagerte Abreißschiene	Zertifizierung	GS
Höhe	310 mm	Gewicht	3,5 kg
Breite	834 mm		

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klinsenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammatur ca 80 g/m ²