



HAILO S100 PROFILOT


Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		5
LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		2 x 9 + 1 x 8
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 151 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 169 cm
Höhe Anlegeleiter		562 cm
Höhe Schiebeleiter		421 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		658 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		358 cm



Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



658 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe
Schiebeleiter



465 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 274 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Treppenverstellung max.



54 cm

Gewicht



21,7 kg

Belastbarkeit



150 kg
