

# Akku-Bohrschrauber

## DDF489RTJ

18V • 73 Nm • 0-1.800 min<sup>-1</sup>

**Kraftvoller, kompakter Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz**

Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit 18 V und einem neu konstruierten Getriebe mit sehr kurzer Bauform. Das Drehmoment von 73 Nm lässt sich in 21 Stufen einstellen. Eine leuchtstarke Doppel-LED sorgt für gute Sicht. In Holz können Löcher bis 38 mm ø gebohrt werden. Der Durchmesser bei Bohrungen in Metall liegt bei 13 mm.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1800 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	73 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	174 x 81 x 261 mm
Akkutyp	Li-ion
Antriebsart	1641
Maschinenkategorien	2127

### Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381775755**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**346317-0**  
Einhängebügel



**450128-8**  
Kontaktschutzkappe LXT



**784637-8**  
PH/LS Doppelbit



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**837916-4**  
Tiefziehteil für MAKPAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**197280-8 (2x)**  
Akku BL1850B



**195584-2**  
Schnellladegerät DC18RC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

