

Artikelnummer: 120748

Kurzbeschreibung: Bandenstelling SSI Scha'fer R3000, Basisstelling, B 994 mm



Langbeschreibung: Bandenstelling SSI Scha'fer R3000, basis-/aanbouwstelling, versch. lengtes, D 400 x H 2278 mm, tot 1500 kg: Flexibel, veilig en ruimtebesparend systeem voor professionele bandenopslag. De SSI Scha'fer R3000 wielstellingen kunnen optimaal aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast en naar behoefte worden verlengd. Als u banden en complete wielen efficiënt wilt opslaan, heeft u een rekkensysteem nodig dat aan de juiste eisen voldoet. De wielstellingen R3000 van SSI Scha'fer bestaan uit basis- en aanbouwelementjes in verschillende lengte van de vakken, die naar wens gecombineerd kunnen worden tot rijen rekken. De robuuste constructie van gegalvaniseerd plaatstaal bestaat uit een frame en dwarsbalken in de lengte. Deze vormen samen 3 opbergniveaus met een kozijndiepte van 400 mm en een hoogte van 2278 mm. De individuele niveaus kunnen nauwkeurig in hoogte worden versteld in een raster van 53 : 53 mm. De velden zijn variabel van lengte, zodat u tot 21 middelgrote banden in een boutloze plank kunt plaatsen. Door de speciale vorm van het legbord is een hoog draagvermogen per vak gegarandeerd. Het speciale dwarsprofiel zorgt ervoor dat de banden en velgen op een materiaalvriendelijke manier worden opgeslagen. De R3000 overtuigt door zijn schroefloze, snelle en eenvoudige montage en kan net zo snel worden omgebouwd dankzij het flexibele insteeksysteem zonder verlies van stabiliteit. Op deze manier kunt u zeer flexibel reageren op veranderingen in het magazijn, bijvoorbeeld seizoenspijken in de winter- en zomerbandenhandel.

De voordelen in een oogopslag:

- Robuust, efficiënt en flexibel wielstelsysteem met basis- en aanbouwelementen voor op het terrein.
- Geoptimaliseerde dwarsprofielen voor de materiaalvriendelijke opslag van wielen, banden en velgen
- Voor alle gangbare banden en velgen
- Eenvoudige montage en snelle ombouw mogelijk
- Snelle reactie op bijvoorbeeld veranderingen in ruimtebehoefte of opgeslagen goederen
- Pieken in de seizoensgebonden winter-/zomerbandenindustrie onder de knie krijgen
- Ideaal voor garages, bandenhandelaren en priva't garages
- Aansluitingssysteem:
- Bodemplaat met 2 stootlijsten, verlengplaat met één geopende zijde
- 6 overlangse verplaatsingen in de lengte, elk op 3 lagerniveaus
- Traversen worden snel en zonder schroeven aan de voormonteerde statief frames vastgehaakt.
- Elk basisveld kan worden uitgebreid met add-on-velden
- Drie verschillende veldlengtes kunnen worden gecombineerd
- Capaciteit: per veld tussen 12-21 middelgrote banden/velgen (afhankelijk van de veldlengte)
- Precies passende hoogteverstelling van de niveaus in een raster van 53 : 53 mm.
- Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal
- Draagvermogen: tot 1500 kg per laadruimte
- Afmetingen: B 994/1282/2019 x D 400 x H 2278 mm.

