

Artikelnummer: 308848

Kurzbeschreibung: Weegpalletwagen Pramac GS/P 25, draagvermogen 2500 kg, met ingebouwde printer

Langbeschreibung: Weegpalletwagen Pramac GS/P 25, draagvermogen 2500 kg optioneel met printer, niet geijkt: De Pramac GS/P 25 pallettruck heft, vervoert en weegt ladingen tot 2500 kg. De Pramac GS/P 25 weegpallettruck is niet gekalibreerd. De Pramac GS/P 25 pallettruck is uitermate geschikt voor het heffen, vervoeren en wegen van lasten tot 2500 kg. De Pramac GS/P 25 weegpallettruck is kalibreerbaar, maar wordt ongekalibreerd geleverd. Met een maximale nauwkeurigheid van 0,05 procent weegt de weegschaal van de pallettruck de te vervoeren ladingen. Het kan tot 50 uur worden gebruikt. Met een hefhoogte van 205 mm is de Pramac GS/P 25 pallettruck speciaal ontwikkeld voor industriële en commerciële toepassingen. De Pramac GS/P 25 heeft een draaicirkel van 1426 mm en is schok- en trillingsbestendig en uitgerust met robuuste en slijtvaste wielen. De centrale positie van het display geeft de operator een duidelijk zicht op de cijfers. Het aandrijfsysteem kan zowel in een begeleide loop- als in een staande positie worden bediend. De Pramac GS/P 25 pallettruck is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde printer.

Technische details

- Hijsen, dragen en wegen in één keer
- Niet gekalibreerd
- Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde printer
- Aandrijfsysteem: Begeleidend lopen/opstaan
- Draagvermogen: 2500 kg
- Batterijvoltage/capaciteit: 6V/1,1 Ah
- Hefhoogte: 205 mm
- Vrije slag: 115 mm
- Lengte van de vorken: 1190 mm
- Vorken: B 180 x H 60 mm
- Draaicirkel: 1426 mm
- Trap toegang 800 x 1200: 1846 mm
- Aantal wielen: Aandrijfzijde 2 / laadzijde 4
- Nauwkeurigheid van de balans: 0,05
- Evenwichtsonderverdeling: 0,5 kg
- Evenwicht Werkende tijd: 50 h
- Weegcellen Meetcellen Meetcellen: 4 N-°.
- Totale lengte: 1596 mm
- Totale breedte: 555 mm
- Eigen gewicht met batterij: 132 kg

