

## bac à bec

### Top

hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en vert

lot 40 pièce

Numéro d'article: 383919



## Bac à bec Top

### grande capacité de charge grâce aux profilés creux robustes

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm
- en polypropylène en vert
- résistant à la température de -20 °C à +90 °C
- de qualité alimentaire, convient pour aliments non emballés selon RAL A 74, sans cadmium
- fond gratté
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec surface d'étiquetage
- convient pour convoyeurs à rouleaux et rayonnages dynamiques
- livré étiquettes incluses

## Détails techniques





|                          |           |               |                                     |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| type de récipient        | bac à bec | gerbable      | oui                                 |
| norme européenne         | non       | gerbable avec | nopes empilage                      |
| conducteur d'électricité | non       | poignée       | poignée encastrée sur la face avant |

|                           |  |                                  |                                   |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| hauteur                   | 75 mm  | champ d'inscription              | surface d'étiquetage              |
| largeur                   | 103 mm                                       | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| profondeur                | 160 mm                                       | résistance à la température      | -20 °C à +90 °C                   |
| Profondeur de la tablette | 140 mm                                       | convient pour aliments           | oui                               |
| matériau                  | polypropylène                                | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| recyclable                | oui  | couleur                          | vert                              |
| structure de cloison      | plein  | taille                           | 2 - HxlxP 75x103x160/140 mm       |
| finition paroi            | bords arrondis // profilés alvéoles robustes | volume de livraison              | étiquettes incluses               |
| soubassement              | gratté                                       | Poids                            | 0,09 kg                           |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 384616 |  | Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 75 x 103 mm  |
| 402006 |  | couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac à bec, largeur x profondeur 103 x 160 / 140 mm, en transparent |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair   |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte   |