


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 4445 Platenwagen



Profielstaal en gelaste stalen buis, laadvlak van watervast multiplex met antislip. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. Nuttige hoogte 1150 mm.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1500
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	400
<b>Totale lengte (mm)</b>	1500
<b>Totale breedte (mm)</b>	710
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1510
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Wenk</b>	Nuttige hoogte: 1150 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	49
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976044453