

Broszura informacyjna

02 05 180

Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5746



- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo

Ogólna

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art. | 02 05 180 |
| EAN | 4003773043072 |
| Szczypce | chromowane |
| Główka | chromowane |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 238 g |
| Wymiary | 180 x 50 x 22 mm |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

Atrybuty techniczne

| | |
|--|----------------------|
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2,5 mm |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) | Ø 2,0 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | Ø 11,5 mm |
| Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego | 16,0 mm ² |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

