

Termékinformációk

97 52 37

KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiailag kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 52 37
EAN	4003773063193
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	478 g
Méret	220 x 70 x 21 mm


Műszaki jellemzők

Alkalmazás	zsugortömlő összekötő
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



97 52 37



97 52 37