

## VARIOfit chariot de bureau

force 200 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
600 mm, tablettes en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203148



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### Force 200 kg

chariot de bureau

- force 200 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- tablettes en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                          |                          |                          |                                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| appareil de manutention  | chariot de manutention   | longueur de plateau      | 1000 mm                                        |
| type de chariot          | chariot pour classeurs   | largeur de plateau       | 600 mm                                         |
| charge                   | 200 kg                   | poignée                  | 2 pièce                                        |
| hauteur                  | 935 mm                   | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes    |
| matériau de finition     | soudé                    | pneumatique              | TPE                                            |
| surface                  | finition peinture époxy  | Ø de roue                | 125 mm                                         |
| couleur                  | bleu gentiane // RAL5010 | roulement                | roulement à billes                             |
| conducteur d'électricité | non                      | équipement roue          | roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds |
| nombre de plateaux       | 2 pièce                  | garantie                 | 12 années                                      |
| alignement de niveaux    | droit                    | Poids                    | 35 kg                                          |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149743 |    | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein                                                                                        |
| 203396 |   | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort                                     |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm                                          |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9                                                                               |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique                                                                                                                               |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm                                                                                                                                               |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé                                                                                                                |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |