

RAPIDLIFT mobiele schaarheftafel



draagvermogen 1000 kg, platform
lengte x breedte 1150 x 530 mm,
enkelvoudige schaar van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL2002 vermiljoen



Artikelnummer: 210871

RAPIDLIFT Pallet- en platformwagen

Draagvermogen 1000 kg

mobiele schaarheftafel

- draagvermogen 1000 kg
- het platform kan worden verwijderd
- platform lengte x breedte 1150 x 530 mm
- hefuitvoering voetpedaal/hydraulisch
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- met beugelgreep in wit
- 2 zwenk- en 2 vorkwielen met polyurethaan-banden
- gewicht 150 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	mobiele schaarheftafel	onderbouw	2 zwenk- en 2 vorkwielen
draagvermogen	1000 kg	materiaal rollen	polyurethaan
lengte platform	1150 mm	lengte	1640 mm
breedte platform	530 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
hefhoogte (min.)	90 mm	kleur platform	vermiljoen // RAL2002
hefhoogte (max.)	830 mm	oppervlak schaar	m. poedercoating
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	kleur schaar	vermiljoen // RAL2002

bediening heffing	voetpedaal/hydraulisch	kleur beugel	wit
bediening wielonderstel	handmatig	gewicht	150 kg
greep	beugelgreep		