

## Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm, Plattform aus Holz, 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Gestell in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158244



## Rollcart Schrankwagen mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 850 mm
- Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
- Plattform aus Holz
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

### Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Türtyp Doppel-Flügeltür

Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1215 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	1800 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	1385 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	850 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Plattform	Holz	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wandtyp	Gitterwände	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür	Gewicht	92 kg

## Zubehör

157957		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158241		Fachboden für Gitterwagen, Länge x Breite 1200 x 800 mm, mit Halterung, aus Holz in Dekor Buche
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158408		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar