

## Hansa LED-Tischleuchte Manhattan



1 x LED, 5 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 935 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 5 kWh / 1.000 h, Kopf neigbar und um 360° drehbar, Arm neigbar, Ausladung 600 mm, Länge 740 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 5 - 50 mm, Aus Metall in chrom



Artikelnummer: 240001

### LED-Tischleuchte

- 1 x LED, 5 W, Leuchtmittel austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 935 Lux
- Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 40 cm
- Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 5 kWh / 1.000 h
- Kopf neigbar und um 360° drehbar, Arm neigbar, Ausladung 600 mm, Länge 740 mm, 2-teilig
- Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 5 - 50 mm
- Spannungsversorgung 220-240 V AC, 50 Hz, Kabellänge 1,7 m
- Aus Metall in chrom

### Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchtmittel austauschbar	austauschbar
Leuchtentyp	LED-Tischleuchte	Brenndauer	20000 h

Aufstellung/Montage	Klemmfuß	Farbwiedergabeindex (Ra)	83
Spannweite Klemmfuß	5-50 mm	dimmbar	nein
Armlänge	740 mm	Leuchtenarm Funktion	Kopf neigbar und um 360° drehbar, Arm neigbar
Teilung Arm	2-teilig	drehbar	ja
Arm neigbar	ja	Ausladung	600 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Höhe	700 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Material	Metall
Farbtemperatur	5000 Kelvin	Durchmesser Leuchtenkopf	166 mm
Beleuchtungsstärke	935 Lux	Spannungsversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Lichtstrom	400 Lumen	Kabellänge	1,7 m
Leuchtmittel Anzahl	1 Stück	Farbe	chrom
Energieeffizienzklasse	F	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Gewichteter Energieverbrauch	5 kWh / 1.000 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Lichtausbeute	84 Lumen/Watt	Marke laut EAR-Register	Hansa
LED	ja	Gewicht	1,302 kg
Leistung Leuchtmittel	5 W		

## Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l