

## Gmöhling bacs de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 330 x 578 x 378 mm, capacité 55 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein



**GMÖHLING**



Numéro d'article: 471583

## Gmöhling Bac de transport en aluminium

bacs de transport en aluminium




- hauteur x longueur x largeur 330 x 578 x 378 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 305 x 548 x 348 mm
- capacité 55 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

### Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
convient pour (produit/matériau)	pour palette européenne	domaine d'utilisation	logistique au sein de l'entreprise
capacité	55 l	convient pour aliments	oui
matériau	aluminium	convient pour les convoyeurs à r	oui
hauteur	330 mm	considération comme matière dang	non

hauteur intérieure	305 mm	dispositif de support	poignées
longueur	578 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	548 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	378 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur intérieure	348 mm	modèle	pour palette européenne
couvercle	en accessoires (non compris)	Poids	3,5 kg
gerbable	oui		

## Accessoires

493098		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 580 x 380 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493145		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 580 x 380 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
510958		Poignée, pour plateau roulant, en aluminium anodisé

## Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion