



## Stecker

## MSTF 2



Produkt	MSTF 2
Beschreibung	Gefederter 2 mm Stecker, für Leitungen bis 0,5 mm <sup>2</sup> und maximalem Außendurchmesser von 2 mm, passend zu allen ungefederten 2 mm Anschlüssen.
Artikel-Nr. / *Farbe	9384201xx  00 schwarz    01 rot    02 blau    03 gelb    04 grün    06 grau    07 weiß <div style="text-align: right;"><b>Ni</b></div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-15 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

2 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 09.07.2018