

TROAX

Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem

Höhe x Breite 2200 x 2400 mm, mit Drückergarnitur und Anschlag, verschließbar mit Vorhängeschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau



Artikelnummer: 505680



TROAX Flügeltür für Trennwand-System

Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 2400 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- mit Drückergarnitur und Anschlag
- verschließbar mit Vorhängeschloss
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
- Lieferumfang: ohne Schloss




Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Stellwand Ausstattung	Drückergarnitur, Anschlag
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Schließsystem	Vorhängeschloss
Gitterelement	Doppel-Flügeltür	Profil	Vierkantrrohr
Höhe	2200 mm	Material	Stahl
Breite	2400 mm	Oberfläche	lackiert

Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	50 mm	Lieferumfang	ohne Schloss
Drahtstärke	2,5 mm	Gewicht	24 kg

Zubehör

505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter
--------	---	---

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung