

**Artikelnummer:** 97066

**Kurzbeschreibung:** Transportwagen voor platen, met bladzink

**Langbeschreibung:** Transportwagen voor platen: Deze platen-/transportwagen is gemaakt van stevig gelast profielstaal en heeft 7 insteekmogelijkheden voor insteekbeugels. Hij is bovendien met zwenk- en 2 bokwielen met rollagers, rubberbanden en een aanloopwiel voor eenvoudig vullen en leeghalen uitgevoerd. Beide zwenkwielen met rem. Naar keuze is de transportwagen met een laadoppervlak van plaatstaal te bestellen.

[ul]<li> Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)</li><li> Draagvermogen: 500 kg</li><li> Diameter wielen: 200 mm</li><li> Afstand tussen insteekbeugels: 90 mm</li><li> Laadhoogte: 310 mm</li><li> Laadoppervlak (bxl): 800 x 1200 mm</li><li> Buitenafm. (bxl): 800 x 1340 mm</li><li> Gewicht: 45 kg</li>[ul]

