


microvalvola con maniglia


microvalve with handle



08.306.4

Maniglia con una microvalvola a otturatore 3/2 NC. La maniglia è fornita in kit semiassemblato.



Handle mounted with one 3/2 NC poppet microvalve. The handle is supplied in half-assembled kit.



08.307.4

Maniglia con una microvalvola a otturatore 3/2 NA. La maniglia è fornita in kit semiassemblato.


Handle mounted with one 3/2 NO poppet microvalve. The handle is supplied in half-assembled kit.



08.209.4

Maniglia con due microvalvole a otturatore 3/2 NC. La maniglia è fornita in kit semiassemblato.

Handle mounted with two 3/2 NC poppet microvalves. The handle is supplied in half-assembled kit.



Attacchi Ports	automatici tubo ø4 ø4 push-in fittings
Diametro nominale Nominal orifice	2.5 mm
Portata nominale a 6 bar, Δp 1 bar Nominal flow rate at 6 bar, Δp 1 bar	100 NI/min
Temperatura di esercizio Temperature range	max +60°C
Pressione di esercizio Working pressure	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Fluido Fluid	Aria filtrata 50μ con o senza lubrificazione 50μ filtered, lubricated or non lubricated air

Materiali

Corpo valvola: alluminio 11S

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Parti interne: ottone OT58

Maniglia: materiale plastico antiurto

Materials

Valve body: aluminium 11S

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Internal parts: brass OT58

Handle: shock resistant plastic material