



# ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Numéro d'article	14.01.3596
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	14.01.3596
EAN (pièce unique)	7630049632660

**roline**  
Designed for Professionals



**2160p**

**4K**

**Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.**

- Exemple d'application : Un dispositif d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par plusieurs sources HDMI telles que des lecteurs BluRay, etc. En appuyant sur un bouton, la source désirée peut être sélectionnée pour un affichage unique. On peut également afficher jusqu'à quatre sources à la fois sur l'écran, avec différentes options d'affichage. Enfin, si une seule source est active à la fois, le commutateur se connecte automatiquement à cette source.
- La commutation entre PC se fait via les boutons sur le commutateur ou via la télécommande.
- Supporte 3840x2160@30Hz
- L'installation est possible sans logiciel - seuls les câbles HDMI doivent être connectés au Quad multi vues.
- Boîtier métallique plat et noir
- Télécommande et récepteur IR inclus
- Alimentation incluse dans la livraison.

Données techniques :

- Entrée : 4x HDMI A femelle
- Sortie : 1x HDMI A femelle

Remarque: Le port RS232 de ce switch est désactivé et n'offre aucune fonction.

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Largeur de bande maximale	225 MHz
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	1x HDMI A femelle
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Dimensions (HxLxP)	27 x 250 x 120 mm
Puissance de l'alimentation	12W
Particularités techniques	Commutation par bouton / télécommande
Température de fonctionnement min.	-15 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	27 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	120 mm
Poids	965 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	300 mm

Profondeur du colis 230 mm

Poids du paquet 1.2 kg