

Hymer échafaudage roulant 8073

hauteur de portée 5,6 m, hauteur d'échafaudage 4,82 m, 2 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 3,6 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239905



HYMER



échafaudage roulant

- hauteur de portée 5,6 m
- hauteur d'échafaudage 4,82 m
- 2 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 3,6 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2950 x 1300 mm
- 4 x 8 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- charge max. 150 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2
- selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 285,4 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage		150 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique
hauteur d'échafaudage	4,82 m	groupe d'échafaudage	2
hauteur	3,6 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
	5,6 m	rabattable	non
nombre de mezzanines modulaires	2	roulant	oui
largeur de mezzanine modulaire	2950 mm	rambardes	oui
profondeur de mezzanine modulaire	1300 mm	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre d'échelons	4 x 8	Poids	285,4 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable		