

Información sobre productos

95 81 600

Cortacables para cable trenzado



- Con cabeza de corte reforzada para una mayor capacidad de corte, también corta cuerda de piano
- Para cable de acero y varillas, cables de cobre y aluminio
- Adecuado para cortar cables de alambre de líneas aéreas con descarga de tracción
- Filos de corte en ángulo, que permiten el corte de un único alambre
- Transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Peso reducido
- Mangos: aluminio de alta resistencia
- Cabeza de cuchilla: Acero especial para herramientas de excepcional calidad, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	95 81 600
EAN	4003773025344
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas de plástico
Peso	2.256 g
Dimensiones	600 x 165 x 58 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	150 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, de hilo fino (diámetro)	Ø 16,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 16,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 10,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 4,5 mm
Valor de corte cable de hierro (diámetro)	Ø 10 mm
AWG	6 / 0

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

