

Lacont

veiligheidskast

storeLAB SiS Typ 30/600

Geschikt voor aquatoxische, bijtende, giftige en brandbare stoffen, brandkamer getest type 30, hoogte x breedte x diepte 1935 x 595 x 595 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel

storeLAB



Artikelnummer: 144715



Lacont Veiligheidskast storeLAB SiS Typ 30/600

veiligheidskast

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, bijtende, giftige en brandbare stoffen
- brandkamer getest type 30
- hoogte x breedte x diepte 1935 x 595 x 595 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1600 x 475 x 515 mm
- constructie van staal
- vleugel deur, deuraanslag rechts
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- met deurblokkering
- deuraanslag rechts




- automatische zelfsluiting van de deuren en afvoerkanalen via thermomechanisme
- 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat
- Per 32 mm verstelbaar
- opvangvolume bodemopvangbak 22 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie-aansluiting door fitting DN 80 op het kastdak
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1007 narcissengeel
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	brandveiligheid	brandkamer getest type 30
meubeltype	kast	ventilatieaansluiting	kast fitting DN 80 op het kastdak
type kast	veiligheidskast	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, bijtende, giffige en brandbare stoffen	kleur voorkant	narcissengeel // RAL1007
hoogte	1935 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnenhoogte	1600 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	595 mm	afsluitbaar	ja
breedte binnen	475 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	595 mm	type deur	vleugel deur
binnendiepte	515 mm	deuraanslag	rechts
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	deur uitrusting	deurblokkering
legborden / schappen aantal	3 stuks	onderbouw	onderrijdsokkel en stelschroeven
legbord-/niveautype	Stalen bodem	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met ingelegde geperforeerde plaat	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, isolatie conform DIN 4102
in hoogte verstelbaar legbord	32 mm	certificering trbf	bedrijf conform TRbF 20-L
vloeropvangbak	ja	certificering trbs	aardingsklem conform de Duitse TRBS 2153 (vermijding van ontstekingsbronnen)
opvangvolume vloeropvangbak	22 l	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR	gewicht	147 kg
veiligheidsuitrusting kast	automatische zelfsluiting van de deuren en afvoerkanalen via thermomechanisme		

Gerelateerde Producten

149135		opzetadapter voor ventilatiesysteem voor kast voor gevaarlijke stoffen
408040		Stalen bodem voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 595 x 595 mm, van staal

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
509033		blusdekenbox met deken, voor brandhaarden, hoogte x breedte x diepte 313 x 308 x 159 mm, behuizing van staal, afdekking van glasweefsel
525732		gevarensymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525753		gevarensymbool, symbool/tekst: licht ontvlambaar, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevarensymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage