

Rollcart ESD-duwbeugelwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform van hout, onderstel in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, wielen met TPE-banden



Artikelnummer: 158356

Rollcart ESD-drukwagen

draagvermogen 500 kg

ESD-duwbeugelwagen


- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1320 x 800 mm
- maten afgestemd op europallet
- constructie van staal
- platform van hout
- platform elektrisch geleidend
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	borgrand	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
elektrisch geleidend	ja	banden	TPE
laadhoogte	285 mm	wiellager	groefkogellager

lengte laadvlak	1200 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	800 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	990 mm
platform uitvoering	elektrisch geleidend	lengte	1320 mm
constructies	geen	breedte	800 mm
nestbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	37 kg
euronorm	ja		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar