

## Cascoo bokwiel

draagvermogen 130 kg, met polyamide-banden, diameter 80 mm, naaf met RVS-glijlager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243195



bokwiel

- draagvermogen 130 kg
- met polyamide-banden
- diameter 80 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met RVS-glijlager
- velg van polyamide
- behuizing van staal
- bevestiging met plaat

### Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	glijlager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	130 kg	rem	zonder
banden	polyamide	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiel-ø	80 mm	gewicht	0,324 kg
materiaal velg	polyamide		

