

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis

hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 401398



PAVOY Armoire à tiroirs Basis

avec extension simple

armoire à tiroirs


- hauteur x largeur x profondeur 900 x 500 x 500 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 8x100 mm
- structure en tôle d'acier
- force par tiroir 30 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV

- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	glissière tiroir	à roulement à billes
type d'armoire	armoire à tiroirs	extension tiroir	85 %
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	blocage d'extension	oui
largeur	500 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement armoire	tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	8 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	8x100 mm	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 100 mm	8 pièce	garantie	10 années
capacité de charge de tiroir	30 kg	Poids	47 kg

Accessoires

527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter
700009		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700011		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2
700014		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 2

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris