



Opis:

Zawory spustowe ECO z zewnętrznym gwintem 3/4”, do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z gwintem rurowym R 3/4”
- kolor: naturalny, z białą uszczelką piankową
- bez wentylacji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 1,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4” (strefa wtykania)

Informacje:

Produkt

Numer produktu	560000
GTIN	4007228560008
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,03

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	515 x 297 x 314

Masa brutto OJ (kg)	0,15
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	36
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

kartony/warstwa	6
Masa (kg)	74,0