

## B-Safety LED-Rettungszeichenleuchte V-LUX TOP



Symbol/Text:  
"Notausgang/Rettungsweg  
links/Rettungsweg rechts", Pfeil  
rechts/links, Zur Deckenmontage,  
Hinweisschilder zum Stecken

Artikelnummer: 244368



### LED-Rettungszeichenleuchte

- Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
- Pfeil rechts/links
- Zur Deckenmontage, Hinweisschilder zum Stecken
- Aus Polycarbonat
- In RAL9003 Signalweiß
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Schutzklasse: I: Leuchte ist zum Anschluss an Schutzleiter bestimmt
- Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 30 m
- Dauer Notlicht 3 h
- Spannungsversorgung über Akku Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
- Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitskennzeichnung	Material	Polycarbonat
Sicherheitskennzeichnung	LED- Rettungszeichenleuchte	Farbe	signalweiß // RAL9003
Darstellung	Symbol	Spannungsversorgung	Akku Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
Symbol/Text	Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts	Sicherheitsmarkierung Funktion	AUTOTEST, Umschaltung
Richtungsangabe	rechts/links	LED	ja
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	Lieferumfang	Standardsatz Hinweisschilder
Schutzklasse	I	WEEE- Registrierungsnummer	DE85759272
Aufstellung/Montage	Deckenmontage	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Erkennungsweite	30 m	Gewicht	0,96 kg
Notlichtdauer	3 h		