

Krause partie inférieure de l'escabeau

STABILO® Professional

2 marches profilées, en aluminium

Numéro d'article: 244188



partie inférieure de l'escabeau

- 2 marches profilées
- profondeur de marche 80 mm
- largeur 900 mm
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- application sûre grâce à boulons de sécurité
- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- en aluminium
- Charge max. 150 kg
- poids 3 kg
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2



- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	profondeur	100 mm
type d'échelle	partie inférieure de l'escabeau	rabattable	non
matériau	aluminium	roulant	non
nombre de marches	2	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marches profilées	certification	certification TÜV
profondeur des marches	80 mm	main courante	non
hauteur	850 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	900 mm	étrier de sécurité	non
équipement de sécurité échelle/é	boulons de sécurité	bac	non
connexion d'échelons/de longeron	serti	garantie	10 années
force	150 kg	Poids	3 kg
soubassement	sabots bicomposants		

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique, coloris bleu, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort