

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 100 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 120 x 27 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm



**BS ROLLEN**  
**INOX**

Numéro d'article: 988771

## BS-ROLLEN Roulette pour machines en plastique

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 100 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 120 x 27 mm
- espacement des trous des vis 60x50 mm, Ø trou des vis 8,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	roulement à billes
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	100 kg	hauteur totale	156 mm
pneumatique	plastique	largeur de roue	27 mm
Ø de roue	120 mm	propriété surface de	incassable

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 76 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 70 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 60x50 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 8,3 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids 0,45 kg

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés