

## fetra

### kopwandwagen SUPER-MULTIVARIO

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1600 x 800 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, platform  
Waterdicht, opbouw 1 kopwand  
(massieve muur), constructie in  
RAL5007 briljantblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met elastiek-banden op aluminium-  
velg



Artikelnummer: 900453

## fetra Kopwandwagen SUPER-MULTIVARIO

### Draagvermogen 1200 kg

kopwandwagen

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 800 mm
- laadhoogte 280 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- platform Waterdicht
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden op aluminium-velg
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee

type platformwagen	kopwandwagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	280 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1600 mm	banden	elastiek
breedte laadvlak	800 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiellager	kogellager
oppervlak platform	antislip	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	materiaal velg	aluminium
constructies	1 kopwand (massieve muur)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	1000 mm
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
oppervlak onderstel	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	briljantblauw // RAL5007	gewicht	63 kg

## Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158815		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

