

**REMA Polyester Rundschlingen S5**



Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

**Merkmale**

- Farbkodierung nach EN 1492-1.
- Einfacher Mantel.
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
- Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
- Extra verschleißfest durch Einlegegarne im Schutzmantel.

**Standardlieferung:**






- In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

**Norm:**

- EN1492-2



Hülsengeschütztes Etikett

S5-PE					
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type	Nutzlänge (m)	Umfanglänge (m)	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
S5-PE-0.5M	0,5	1	1301000	1303000	1305000	1306000	-	-	-	-
S5-PE-1M	1	2	1301001	1303001	1305001	1306001	1307001	1308001	1309001	1311001
S5-PE-1.5M	1,5	3	1301003	1303003	1305003	1306003	1307003	1308003	1309003	1311003
S5-PE-2M	2	4	1301005	1303005	1305005	1306005	1307005	1308005	1309005	1311005
S5-PE-2.5M	2,5	5	1301007	1303007	1305007	1306007	1307007	1308007	1309007	1311007
S5-PE-3M	3	6	1301009	1303009	1305009	1306009	1307009	1308009	1309009	1311009
S5-PE-3.5M	3,5	7	1301010	1303010	1305010	1306010	1307010	1308010	1309010	1311010
S5-PE-4M	4	8	1301011	1303011	1305011	1306011	1307011	1308011	1309011	1311011
S5-PE-4.5M	4,5	9	1301012	1303012	1305012	1306012	1307012	1308012	<b>1309012</b>	<b>1311012</b>
S5-PE-5M	5	10	1301013	1303013	1305013	1306013	1307013	1308013	1309013	1311013