

Etikettendrucker

Bedruckt Thermoetiketten mit einer Breite bis 104 mm, Thermodirekt- und Thermotransferdruck mit einer Auflösung von 300 x 300 dpi, Höhe x Breite x Tiefe 279 x 241 x 432 mm, Gehäuse in schwarz



Artikelnummer: 253581

Etikettendrucker

- Geeignet für Industrie und Handwerk
- Bedruckt Thermoetiketten mit einer Breite bis 104 mm
- Thermodirekt- und Thermotransferdruck mit einer Auflösung von 300 x 300 dpi
- Schnittstellenverbindung über USB
- Höhe x Breite x Tiefe 279 x 241 x 432 mm
- Druckgeschwindigkeit 305 mm/s
- Gehäuse in schwarz
- Lieferumfang: inklusive Softwarepaket und USB-Kabel

Technische Details

Verpackungstyp	Adresskennzeichnung	Drucktechnik	Thermodirekt/Thermotransfer
Adresskennzeichnung	Etikettendrucker	Auflösung	300 x 300 dpi
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie und Handwerk	Druckgeschwindigkeit	305 mm/s
für Etikettentyp	Thermoetiketten	Schnittstellen	USB
Höhe	279 mm	Farbe	schwarz
Breite	241 mm	Lieferumfang	inklusive Softwarepaket und USB-Kabel

Tiefe	432 mm	Gewicht	10,5 kg
für Etikettengröße	B max. 104 mm		

Dazu passt auch ...

159389		Pinntafel, Höhe x Breite 900 x 1200 mm, Tafel aus Kork in braun, Oberfläche: pinnbar, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
220871		Bürodrehstuhl, Synchronmechanik mit Schiebesitz, mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen, Flachsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 530 x 490 x 390 - 450 mm, Rücken aus Netzgewebe in anthrazit, Fußkreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz, mit Teppichbodenrolle
227114		Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x12 mm, Schnittleistung bis 12 Blatt (80g/m ²), Behältervolumen 25 l, Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-1, T-4, E-3, Höhe x Breite x Tiefe 545 x 443 x 273 mm
506187		Höhenverstellbarer Schreibtisch, Höhe x Breite x Tiefe 685 - 810 x 1600 x 800 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in silber