

Toyota Palettenhubwagen

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

Traglast 1300 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm, Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 250 mm, Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 524093



Toyota BT Elektro-Niederhubwagen

Traglast 1000 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 1300 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 156 mm
- Tragbreite 520 mm
- Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 250 mm
- Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
- Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Hubmotor 1,2 kW
- Fahrmotor 0,5 kW
- Aktivierung über PIN-Code, mit Not-Ausschalter
- Fahrgeschwindigkeit mit Last 4 km/h, ohne Last 5,5 km/h
- Steigvermögen mit Last 5 %, ohne Last 10 %
- einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung



- mit Batterie 2x12V/63 Ah
- mit integriertem Ladegerät
- Lenkeinschlag 208 ° / Wenderadius 1410 mm
- Länge 1570 mm
- Gewicht 255 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Länge	1570 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Lenkeinschlag	208 °
Traglast	1300 kg	Wenderadius	1410 mm
Länge Gabel	1150 mm	Schnellhub	nein
Breite Gabelzinken	156 mm	Spannungsversorgung	Batterie 2x12V/63 Ah
Tragbreite	520 mm	Ladegerät	24 V/8 A
Bedienung Hub	elektrisch	Leistung Fahrmotor	0,5 kW
Bedienung Fahrwerk	elektrisch	Leistung Hubmotor	1,2 kW
Hubhöhe (min.)	85 mm	Fahrgeschwindigkeit mit Last	4 km/h
Hubhöhe (max.)	205 mm	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	5,5 km/h
Material Antriebsrad	Polyurethan	Steigvermögen mit Last	5 %
Material Gabelrollen	Polyurethan	Steigvermögen ohne Last	10 %
Gabelrollen	einfach	Bremsentyp	elektronische Bremse, automatische Parkbremse
Durchmesser Antriebsrad	250 mm	Lastschwerpunkt	600 mm
Breite Antriebsrad	60 mm	Wiegefunktion	nein
Durchmesser Gabelrollen	85 mm	Farbe Rahmen	orange
Breite Gabelrolle	100 mm	Farbe Gabeln	schwarz
Durchmesser Stützrad	100 mm	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Breite Stützrad	40 mm	Gewicht	255 kg

Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9

227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen