

Artikelnummer: 123711

Kurzbeschreibung: basissectie, breedvakstelling Epsivol, 4 niveaus, B 2250 x D 600 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Basissectie, breedvakstelling Epsivol, 4 niveaus, B 2250 x H 2500 mm: [ul] Profielframes 50 x 50 mm, dikte 1,5 mm Lengtebalken van geperforeerd trapprofiel, voor opname van de plaatstalen- resp. draadscheidingen 19 mm spaanplaten worden stevig in de lengtebalken gelegd Kleur frame: blauw (RAL 5015) Kleur lengtebalken: lichtgrijs (RAL 7035) Vakniveaus in raster van 50 mm verstelbaar Aantal niveaus: 4 Vaklast: 452 kg Sectielast: 3600 kg Afm.: b 2250 x h 2500 mm Diepte: 600, 800, 1000 of 1200 mm[ul]

