

## Längswandwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 945 x 445 mm, Plattform aus Schichtholz, Aufbau 2 Längswände (Vollwand), 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 239102

### Längswandwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 945 x 445 mm
- Ladehöhe 160 mm
- Plattform aus Schichtholz
- Aufbau 2 Längswände (Vollwand)
- Höhe x Länge x Breite 865 x 1000 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Längswandwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	250 kg	Bereifung	Vollgummi
Ladehöhe	160 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenlänge	945 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	445 mm	Höhe	865 mm
Material Plattform	Schichtholz	Länge	1000 mm

Aufbauten	2 Längswände (Vollwand)	Breite	500 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	21 kg
Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet		