

ruban adhésif

Grip-Foot

en noir, bande longueur x largeur
18,3 m x 102 mm, fonction anti-
dérapante R13 conforme à EN 13552

Numéro d'article: 184416



Rubans de marquage Grip-Foot

ruban adhésif

- convient pour intérieur et extérieur
- en noir
- avec surface à gravillons
- bande longueur x largeur 18,3 m x 102 mm
- épaisseur de matériau 1 mm
- résistance à la température de -10 °C à +60 °C
- autoadhésif
- fonction anti-dérapante R13 conforme à EN 13552

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	couleur	noir
système de balisage	traçage et marquage	épaisseur	1 mm
type de marquage	ruban adhésif	antidérapant	oui
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	fonction anti-dérapante	R13 conforme à EN 13552
longueur de bande	18,3 m	fonction marquage	autoadhésif
largeur de bande	102 mm	résistance à la température	-10 °C à +60 °C
surface de revêtement	avec gravillons	Poids	1,61 kg

Cela s'adapte aussi ...

139274		lampe de signalisation DEL, Symbole/Texte : « sortie de secours », Flèche à droite / à gauche, Pour montage mural ou au plafond, hauteur x largeur x profondeur 110 x 360 x 90 mm
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, noir
221318		papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222682		pâte nettoyante mains, jerry can avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
700060		tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite