

RAU

werkbank

Tom

hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1250 x 800 mm, tafelblad van MDF, draagvermogen 500 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4 voeten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222042



RAU Werkbank Tom

met robuust werkblad

werkbank













- hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1250 x 800 mm
- bladdikte 22 mm
- tafelblad van MDF
- draagvermogen 500 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4 voeten
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie






Technische details

meubeltype	tafel	werkbank uitrusting	geen
type tafel	werkbank	materiaal plaat	MDF

uitvoering frame	4 voeten	vorm onderstel	4-voetonderstel
hoogte	760-1080 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1250 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	800 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	22 mm	verrijdbaar	nee
draagvermogen	500 kg	levering	gedemonteerd
in hoogte verstelbaar	ja	garantie	5 jaar
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	gewicht	39,69 kg

Gerelateerde Producten

222105		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222106		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222107		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222108		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222109		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222110		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222111		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222112		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222113		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222114		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222116		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222123		uittreklade voor toetsenbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 85 x 640 x 485 mm, draagvermogen 20 kg, met uittrekbaar muisblad, naar keuze links of rechts uittrekbaar

222124		CPU-houder voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 500 x 150 - 230 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
222125		pc-roldeurkast voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 620 x 360 x 650 mm, achterwand met kabeldoorvoer, apparaatventilator en filtermat, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
222129		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 375 x 1250 x 300 mm, draagvermogen 10 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met afrolrand aan 3 zijden
222132		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm
222133		4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm