


Anti-Ermüdungsmatte

Tilburg

Matte, Länge x Breite 1630 x 1020 mm, Aus Kautschuk mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb, ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung



Artikelnummer: 235532



Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung
- Matte
- Länge x Breite 1630 x 1020 mm
- Aus Kautschuk mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Farbe	schwarz/gelb
	Bodenbelag	Länge	1630 mm
	Konfektionierung	Breite	1020 mm
	geeignet für (Branche/Bereich)	Stärke	18,4 mm

geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten
Einsatzort	Innenbereich	Bodenbelag Funktion	ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung
Material Lauffläche	Kautschuk	elektrisch leitend	nein
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Gewicht	21 kg

Zubehör

235625



ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm

221861



Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

227867



Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau

227891



Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft