



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Unterbauleuchte S

Wiederaufladbare Unterbauleuchte S mit Bewegungssensor - verschiedene Farbtemperaturen wählbar - ideal für Schränke, Küche, Bad, Schublade, Flur, Treppe oder Theke

### Features

- ANSMANN Unterbauleuchte S mit Bewegungssensor
- 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar (3000K / 4000K / 6500K)
- Integrierter Akku (Li-Po 3,7V / 350mAh) sorgt für ausreichend Energie - bis zu 1100 Aktivierungen
- Mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor - das Licht leuchtet somit nur bei Bewegungserkennung im Dunkeln
- Multifunktional: 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar
- Doppelclick des Tasters versetzt die Leuchte in den dauerhaften Leuchtmodus
- Langes Drücken dimmt die Leuchte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Bewegungssensor



Einstellbare Lichtverhältnisse



Stufenlos dimmbar



inklusive USB-Kabel



Wiederaufladbarer Li-Po Akku



**Artikelnummer:** 1600-0437  
**Lieferumfang:** Leuchte, Ladekabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 94054039900  
**Verpackungseinheit:** 100 (375 × 265 × 367 mm)



## Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	SMD LED			
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	0,3 W			
<b>Schutzart</b>	IP20			
<b>Stromversorgung</b>	Li-Po 3,7V / 350mAh			
<b>Leuchtmodi</b>	Kaltweiß / Naturweiß / Warmweiß / Alle LEDs / Aus			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Kaltweiß	7 m	50 Lux	3,5 Std.
	Naturweiß	7 m	50 Lux	3,5 Std.
	Warmweiß	7 m	52 Lux	3,5 Std.
	Alle LEDs	8 m	58 Lux	3,25 Std.
<b>Gehäusematerial</b>	ABS + PC			
<b>Farbe</b>	weiß			
<b>Verpackung</b>	Karton			
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 25 °C			
<b>Lagertemperatur</b>	-10 - 40 °C			