

stumpf Wertstoffbehälter

nicht brennbar, Inhalt 1 x 45 l, Höhe x Breite x Tiefe 650 x 380 x 320 mm, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Deckel aus Stahl in gelb, Unterbau 2 Frontrollen

Artikelnummer: 504173



stumpf Wertstoffbehälter

Wertstoffbehälter

- Boden
- nicht brennbar
- Inhalt 1 x 45 l
- Höhe x Breite x Tiefe 650 x 380 x 320 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- mit Einwurfklappe
- selbstschließend
- Kopfteil abnehmbar
- Einfache Entleerung über Kopfteil
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in



RAL7016 Anthrazitgrau

- Deckel aus Stahl in gelb
- Unterbau 2 Frontrollen
- geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Entsorgungsmittel	Wertstoffbehälter	Schutzdach	nein
Einsatzort	Innenbereich	Farbe Deckel	gelb
Aufstellung/Montage	Boden	Material Korpus	Stahl
Inhalt	45 l	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Sammeleinheit	1 Stück	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Höhe	650 mm	Material Deckel	Stahl
Breite	380 mm	Entleerung über	Kopfteil
Tiefe	320 mm	stapelbar	nein
Brandschutz	nicht brennbar	Unterbau	2 Frontrollen
Innenbehälter	nein	Form	eckig
fahrbar	ja	Garantie	5 Jahre
Deckel	ja	Norm	DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Deckeltyp	Einwurfklappe	Gewicht	21 kg
Deckel Funktion	selbstschließend		

Zubehör

204819		Aufkleberset für Wertstoffbehälter, Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Biomüll und Restmüll
500482		Müllsack, Inhalt 35 l, aus Kunststoff

Dazu passt auch ...

468501		Drillapparat, Für Müllsack
501813		Alu-Kastenwagen, Traglast 200 kg, Inhalt 430 l, Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm, mit Vollgummi-Bereifung
505173		Aushangtasche, DIN A3 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
526031		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel