

Drehschrauber

Drehschrauber UT 8962










Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform mit Bit-Schnellwechselfutter.

Artikel-Nr. UT 8962



PNEUTEC - Drehschrauber UT 8962

Technische Daten

	Drehzahl 1.700 U/min
	Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
	Schraubengröße ... M 6 mm
	Arbeitsdrehmoment 1,0 - 6,0 Nm
	Beschleunigung < 2,5 m/s ²
	Schalldruckpegel 76,0 dB (A)
	Luftverbrauch 1,0 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 0,9 kg

Beschreibung

- Drehschrauber aus Verbundwerkstoff in Pistolenform, Rutschkupplung, Heckauspuff, 165 mm Baulänge
- Bit-Schnellwechselfutter
- Drehmomentbereich von 1,0 - 6,0 Nm
- Drehmomenteinstellung von außen
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- Luftanschlüsse oben, unten und hinten
- **Leerlaufdrehzahl: 1.700 min⁻¹**