

Artikelnummer: 129766

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1.200 kg

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 1000 x 700 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a^o 33,7 x 2 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).
[ul]- Laadoppervlak: 1000 x 700 mm
- Buitenafmetingen: 1170 x 700 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 45 kg
[ul]

