

Datenblatt Artikel 527500

Sechskantmutter R 1" x 9

natur, HD-PE

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $\varnothing d_1 = R 1"$
- $h_1 = 9 \text{ mm}$
- Schlüsselweite $sw = 46 \text{ mm}$



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Best.einheit | Stück |
| EAN | 4007228527506 |
| Mindest.Best. | 10 |
| Breite | 0 |
| Breite Karton | 250 |
| Breite Pal | 0,8 |
| Brutto Gewicht Pal Kg | 22 |
| brutto Kg | 0,01 |
| Bruttogewicht VE Kg | 0,1 |
| Btl in Karton | 20 |
| Farbe | natur |
| Gewicht VE | 0,262 |
| Höhe | 0 |
| Höhe Karton | 170 |
| Höhe Pal | 0,32 |
| Kartons pro Lage | 1 |
| Lagen | 1 |
| Länge Karton | 250 |
| Länge Pal | 1,2 |
| netto Kg | 0,01 |
| Stück / Lage | 200 |
| Stück / Palette bzw Kiste | 200 |
| Summe Kartons | 1 |
| Tiefe | 9 |
| VE | 10 |
| Volumen m3 | 0,011 |
| Zolltarif | 39174000 |