

ROLINE ProSecure II 1500 RM2HE

Art.nr.	19.40.1090
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1090
EAN (een stuk)	7611990154906



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 / 1050
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 10 min
Gewicht	18
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 425 mm; 2 HE
Bouw type	Rackmount

Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C

Conformiteit

CE

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)

mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (min)

1500/1050

5 / 13 / 28

1350/945

6 / 16 / 34

1200/840

7 / 20 / 40

1050/735

9 / 25 / 48

900/630

11 / 30 / 56

750/525

14 / 37 / 66

600/420

19 / 45 / 85

450/315

27 / 60 / 140

300/210

40 / 100 / 220

150/105

60 / 270 / 400