

Krause marchepied industriel

estrade hauteur x largeur x
profondeur 400 x 520 x 305 mm, 2
marches en caillebotis (estrade
incl.), en aluminium

Numéro d'article: 203431



Krause Marchepied industriel

utilisation polyvalente

marchepied industriel

- estrade hauteur x largeur x profondeur 400 x 520 x 305 mm
- 2 marches en caillebotis (estrade incl.)
- profondeur de marche 240 mm
- hauteur x largeur 400 x 680 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse soudé
- Embouts antidérapants
- poids 5,4 kg
- certification TÜV

- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| technique de montée | marchepied industriel | profondeur | 630 mm |
| matériau | aluminium | charge | 150 kg |
| utilisation | à un côté | rabattable | non |
| hauteur d'estrade | 400 mm | roulant | non |
| largeur d'estrade | 520 mm | connexion d'échelons/de longeron | soudé |
| profondeur d'estrade | 305 mm | étrier de sécurité | non |
| profondeur des marches | 240 mm | bac | non |
| nombre de marches | 2 | soubassement | Embouts antidérapants |
| type de marche/d'échelon | marches en caillebotis | certification | certification TÜV |
| hauteur | 400 mm | garantie | 10 années |
| largeur | 680 mm | Poids | 5,4 kg |

Accessoires

203439



Embase à hauteur réglable pour marchepied industriel, avec revêtement caoutchouc, réglage en hauteur 60 mm

Cela s'adapte aussi ...

213054



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame

221388



gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

523826



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc