

Broszura informacyjna

97 99 180

- Zawartość: 100 szt.
- Kolor: żółty

Końcówki kablowe oczkowe

Izolowane

100 szt.

DIN 46237



Ogólna

Nr art.	97 99 180
EAN	4003773076193
Norma	DIN 46237
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Śruby	10 mm
wymiar przewodu	4 – 6 mm ²
AWG	12 — 10
Kolor	Żółty
Ilość	100
Izolacja	Nylon
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane
	105°C
	600 V
	Ø 10 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych